


活性炭フィルタ MS9-LFX-1-U

部品番号: 553032

FESTO

金属製ボウルガード、エアの流れ方向：左→右



データシート

特長	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	活性炭フィルタ
使用圧力	0 ... 20 bar
エア質による最大標準流量	6,500 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
流体温度	5 ... 30 °C
残存量	0.003 mg/m3
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,000 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 2	G1
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material filter	活性炭
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material screen	PA