


# 活性炭フィルタ MS9-LFX-N1-U

製品番号: 553034

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	活性炭フィルタ
作動電圧	0 bar...20 bar
空気清浄度等級のための標準流量	6500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアオリテイクラス	ISO 8573-1:2010 [1:4:1]に準拠の縮空気
流体温度	5 °C...30 °C
残存油分	0.003 mg/m <sup>3</sup>
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2000 g
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	NPT 1
空気圧接続 2	NPT 1
材質 : カバー	PA
材質 シール	NBR
材質 : フィルタ	活性炭
材質ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA