


ファインフィルタ MS9-LFM-3/4-BUV-DA

部品番号: 553084

FESTO

フィルタエレメント1 μ m、メタルガード、差圧インジケータ付、オートドレン、流れ方向左->右



データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------|---------------------------------------|
| シリーズ | MS |
| サイズ | 9 |
| 構造 | 繊維フィルタ |
| フィルタエレメントのサイズ | 1 μ m |
| ドレン | 全自動 手動によるパルス接点 |
| 使用圧力 | 2 ... 12 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア |
| 出カエアの純度クラス | 圧縮空気 (調質クラス: ISO 8573-1:2010 [5:7:3]) |
| エア質による最大標準流量 | 7,000 l/min |
| エア質による最少標準流量 | 350 l/min |
| ろ過度 | 99.99 % |
| 最高ドレン貯留量 | 225 ml |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 残存量 | 0.5 mg/m ³ |
| 差圧計 | オプトインディケータ |
| 防爆発火等級 | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ オプション |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| エア接続ポート 1 | G3/4 |
| エア接続ポート 2 | G3/4 |
| Material housing | アルミダイカスト |
| Material of cover | PA |
| Material filter | ホウケイ酸ファイバー |
| Material bowl | 鍛造アルミ合金 |
| Material screen | PA |
| Material seals | NBR |
| 質量 | 2,000 g |