

マニホールド MHJ9-PN16

製品番号: 553123

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	10 mm
最大バルブ連数	16 お客様のご要望に応じた仕様が可能
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
製品質量	390 g
取付方法	ブラケット付
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	ダクトなし
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金, アルマイト