

真空フィルタ

VAF-DB-3/8

部品番号: 553140

FESTO

粉塵除去用



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|------------------------------|
| 取付方向 | 垂直 |
| フィルタエレメントのサイズ | 80 µm |
| 使用圧力 | -0.95 ... 0 bar |
| 使用圧力に注意 | 真空システム用 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 最大締付トルク | 15.3 Nm |
| 質量 | 156 g |
| 取付方法 | ライン設備 壁取付 |
| 接続ポート径 | G3/8 |
| 真空接続ポート | G3/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | 強化PP |
| Material bowl | PA |
| エジェクタパルスの整合性 | <= 7 bar |