

ジャバラキット DADB-V6-100-S376-425

製品番号: 553385

FESTO



データシート

特徴	値
外径	93 mm
サイズ	100
ストローク範囲	376 mm...425 mm
ピストンロッド延長部	98 mm
形状	丸型
取付位置	任意
構造	ジャバラキット 排気ダクト付
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体耐性	ほこり 切粉 オイル グリス ベンジン
保護等級	IP54
周囲温度	-10 -C...80 -C
製品質量	321 g
取付方法	延期可能 ねじ付ピンによって
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
適応部品材質	強化 PA
材質 シール	NBR
ジャバラ材質	NBR
ねじピン材質	高合金ステンレス鋼