

ペローズキット DADB-S1-20-S151-200

部品番号: 553413

FESTO

ISO 6432規格シリンダ用



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 外径 | 29 mm |
| サイズ | 20 |
| ストローク範囲 | 151 ... 200 mm |
| ロッド長さ延長 | 60 mm |
| デザイン | 丸形 |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | ペローキット 排気ポート |
| 耐酸性クラス: CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| 流体抵抗 | 粉塵 木片 オイル グリス ガソリン |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 質量 | 58 g |
| 取付方法 | ネジ付ピン 雌ネジ |
| 接続ポート径 | M5 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material adapter components | 強化PA |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | ステンレス |