

ジャバラキット DADB-S1-25-S51-100

製品番号: 553423

FESTO



データシート

特徴	値
外径	29 mm
サイズ	25
ストローク範囲	51 mm...100 mm
ピストンロッド延長部	34 mm
形状	丸型
取付位置	任意
構造	ジャバラキット 排気ダクト付
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
流体耐性	ほこり 切粉 オイル グリス ベンジン
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	31 g
取付方法	ねじ付ピンによって 雌ねじ付
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
適応部品材質	強化 PA
材質 シール	NBR
ジャバラ材質	NBR
ねじピン材質	高合金ステンレス鋼