

# ジャバラキット DADB-S1-50-S351-375

製品番号: 553493

FESTO



## データシート

特徴	値
外径	57 mm
サイズ	50
ストローク範囲	351 mm...375 mm
ピストンロッド延長部	106 mm
形状	丸型
取付位置	任意
構造	ジャバラキット 排気ダクト付
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅、亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外です
流体耐性	ほこり 切粉 オイル グリス ベンジン
保護等級	IP54
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	151 g
取付方法	ねじ付ピンによって 雌ねじ付
空気圧接続	G1/4
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
適応部品材質	強化 PA
材質 シール	NBR
ジャバラ材質	NBR
ねじピン材質	高合金ステンレス鋼