


近接スイッチ SIEF-M12B-NS-K-L

部品番号: 553544

FESTO

ケーブル式



データシート

特長	値
デザイン	丸形
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
公称切換距離	3 mm
周囲温度	-30 ... 70 °C
繰返し精度	0.16 mm
出カスイッチ	NPN
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
直流時の最高切換サイクル	3,000 Hz
最大出力電流	200 mA
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	3芯式 ケーブル
ケーブル長さ	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PU)
サイズ	M12
取付方法	フラッシュ
質量	105 g
Material housing	真鍮 TPE-O クロムメッキ
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
保護仕様	IP68
電磁界干渉保護	DC/AC電磁フィールド
サージの強さ	0.8 kV
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3