



近接スイッチ SIEF-M18B-PS-S-L

部品番号: 553545

FESTO

プラグ式



データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------|-----------------------------------|
| デザイン | 丸形 |
| 適合または準拠規格 | EN 60947-5-2 |
| 認証 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 |
| 材質 | RoHS対応 |
| 公称切換距離 | 5 mm |
| 周囲温度 | -30 ... 85 °C |
| 繰り返し精度 | 0.28 mm |
| 出カスイッチ | PNP |
| スイッチング機能 | ノーマルオープン接点 |
| 直流時の最高切換サイクル | 2,500 Hz |
| 最大出力電流 | 200 mA |
| 短絡保護 | パルス |
| 使用電圧範囲 (DC) | 10 ... 30 V |
| 誤極性保護 | 全ての電気配線に適用 |
| 配線方式 | 3ピン M12x1 プラグ |
| Material connector housing | 真鍮 クロムメッキ |
| サイズ | M18 |
| 取付方法 | フラッシュ |
| 質量 | 41 g |
| Material housing | 真鍮 クロムメッキ |
| 切換状態表示 | 黄色LED |
| 保護仕様 | IP68 |
| 電磁界干渉保護 | DC/AC電磁フィールド |
| サージの強さ | 0.8 kV |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 汚染度 | 3 |