

プラスチックチューブ PUN

製品番号: 553573

FESTO



データシート

特徴	値
外径	3 mm...16 mm
内径	2 mm...11 mm
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...30 bar
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-35 -C...60 -C
色	青 茶 黄 緑 ナチュラル 赤 黒 シルバー 半透明の青 半透明の黄色 半透明の緑 半透明の赤 半透明の黒 白
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-U(PU)