

吸着式ドライヤ PDAD-09-N3/8



部品番号: 553757
廃番予定品

FESTO

クリーンな乾燥エア用

この製品はFesto USA向けの製品です。

製造中止予定品 (2016年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。



データシート

特長	値
取付方向	水平 垂直
構造	冷却吸着式再生形ドライヤ
1時側圧力	4 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 EU-EMVガイドライン準拠 EUプリントデバイスガイドライン準拠
露点	-40 °C
流量低下率における圧力露点	-70 °C
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-20 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [2:2:2] (-40°C時) 圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [2:1:2] (-70°C時)
流体温度	2 ... 50 °C
周囲温度	5 ... 50 °C
質量	13,000 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	NPT3/8-18
エア接続ポート 2	NPT3/8-18
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金