

プラスチックチューブ PEN

製品番号: 553769

FESTO



データシート

特徴	値
外径	4 mm...16 mm
内径	2.7 mm...10.8 mm
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 www.festo.comに記載されたメーカー指定に基づく水
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない
周囲温度	-30 °C...60 °C
色	青 黄 緑 ナチュラル 赤 黒 シルバー 白
シヨア硬さ	D 52 +/-3
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質: チューブ	PE