

プラスチックチューブ PLN

製品番号: 553850

FESTO



データシート

特徴	値
外径	4 mm...16 mm
内径	2.9 mm... 12 mm
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...14 bar
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 www.festo.com に記載されたメーカー指定に基づく水
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 -C...80 -C
色	青 茶 黄 緑 ナチュラル 赤 黒 シルバー 白
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: チューブ	PE