

プラスチックチューブ PAN-10X1,5-BL-300

部品番号: 553897

FESTO

外形基準チューブ: 耐熱、耐機械的負荷



データシート

特長	値
外径	10 mm
流量を損なわない曲げ半径	58 mm
内径	7 mm
最小曲半径	27 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.7 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 246.5 psi
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 ... 80 °C
長さXm時の質量	0.042 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径10mm
色	青
ショア硬度	D 55 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-A