


ソレノイドバルブ

CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT

部品番号: 556379

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
標準流量	500 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	エアリターン
オリフィス径	5 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
手動操作	押側
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット
流れ方向	逆流可能
強制増強に対する注記	切換サイクルmin. 1/月
パイロット圧力	3 ... 8 bar
b バルブ	0.34
Cバルブ	2.05 l/sbar
切換時間 off	14 ms
切換時間 on	10 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	185 g
取付方法	ネジ穴付き
パイロット排気ポート82/84	サブベース
エア接続ポート 1	サブベース
エア接続ポート 2	サブベース
エア接続ポート 3	サブベース
エア接続ポート 4	サブベース
エア接続ポート 5	サブベース
材質	RoHS対応
Material seals	NBR TPE-O
Material housing	アルミダイカスト