

# カップリング EAMD-67-82-24-32X32-U

製品番号: 558009

FESTO



## データシート

特徴	値
保持部径 1	24 mm
ホルダー直径 2	32 mm
サイズ	67
呼び長さ	82 mm
取付位置	任意
最高回転数	4500 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	831 kgmm <sup>2</sup>
伝達トルク	143 Nm
製品質量	1559 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠