

# ジャーナル EAMB-24-6-15X21-16X20

部品番号: 558036

FESTO

アクチュエータ取付穴



## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	15 mm 16 mm
サイズ	80
基準長さ	21 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	3.1 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	29 Nm
質量	68 g
材質	RoHS対応