

プラスチックチューブ PLN-8X1,25-RT

製品番号: 558219

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| 外径 | 8 mm |
| 流量に応じた曲げ半径 | 50 mm |
| 内径 | 5.9 mm |
| 最小曲げ半径 | 23 mm |
| 温度依存性の使用圧力 | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032 |
| 作動電圧の情報 | 水：最大0.6MPa(0～50℃) |
| 認証 | TÜV |
| 証明書発行機関 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| クリーンルーム等級 | 静的に設置されている要素, ISO 14644-1準拠の評価は意味がない |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 周囲温度 | -30 -C...80 -C |
| 長さあたりの製品質量 | 0.0214 000015 |
| 空気圧接続 | プラグコネクタ外径8mm用 パーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付 パーブニップル内径6mm用 |
| 色 | 赤 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質：チューブ | PE |