

# ユニオンストレート NPQM-D-Q12-E-P10

製品番号: 558764

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値   |
|---------------|---|
| サイズ           | 標準  |
| 呼び径           | 11 mm   |
| 形状            | ストレート形  |
| 発注単位          | 10  |
| 構造            | Push-Pull方式   |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 000032...232 000032 |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気   |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可   |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性   |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 周囲温度          | -20 -C...70 -C  |
| 製品質量          | 36.6 g  |
| エア接続ポート 1     | チューブ 外径12mm用  |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径12mm用  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠  |
| 材質ハウジング       | 真鍮, ニッケルめっき   |
| チューブシール材質     | NBR   |