

エルボ NPQM-LK-M5-Q3-P10

製品番号: 558816

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	2.5 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
形状	エルボ
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 -C...70 -C
定格締付トルク	1 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	8.1 g
取付方法	内六角穴 SW2
エア接続ポート 1	雄ねじM5
空気圧接続 2	チューブ(外径3mm)用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
材質: 中空ボルト	真鍮, ニッケルめっき
チューブシール材質	NBR