


電気リンク

VMPAL-EVAP-10-1-4

部品番号: 560967

FESTO



データシート

特長	値
バルブサイズ	10 mm
バルブ位置	4
最大バルブコイル数	4
内蔵機能	Colour-coded assignment of the valve function
作動電圧 DC	24 V
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	29 g
ハウジングカラー	グレー
Material housing	PA
材質	RoHS対応