

# プラスチックチューブ PUN-V0-10X2-SW-C

部品番号: 561700

FESTO

防炎加工



## データシート

特長	値
外径	10 mm
流量を損なわない曲げ半径	42 mm
内径	6 mm
最小曲半径	12 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.9 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 9 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 130.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.6 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 16 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 232 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at max. 50 °C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20 °C, max. 0.9 MPa at 40 °C, max. 0.7 MPa at 60 °C
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
材料の耐火テスト	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 ... 60 °C
周囲温度に注意	For unpressurised use up to 90 °C
長さXm時の質量	0.064 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径10mm 内径6mm/バーブニップル用
色	黒
色に注意	防火対策により標準色外
シヨア硬度	D 54 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-U(PU)