

プラスチックチューブ PUN-V0-8X2-BL-C

部品番号: 561703

FESTO

防炎加工



データシート

| 特長 | 値 |
|---|---|
| 外径 | 8 mm |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 35 mm |
| 内径 | 4 mm |
| 最小曲半径 | 9 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.2 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 12 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 174 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 2 MPa |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 20 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 290 psi |
| 使用圧力に注意 | Water: max. 0.6 MPa at max. 50 °C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20 °C, max. 0.9 MPa at 40 °C, max. 0.7 MPa at 60 °C |
| 認証 | TÜV |
| 認証発行部 | B 013277 0506 00 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) |
| 材料の耐火テスト | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -35 ... 60 °C |
| 周囲温度に注意 | For unpressurised use up to 90 °C |
| 長さXm時の質量 | 0.049 kg/m |
| 接続ポート径 | 適用チューブ外径8mm 内径4mm/バーブニップル用 |
| 色 | 青 |
| 色に注意 | 防火対策により標準色外 |
| ショア硬度 | D 54 +/-3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |