


近接スイッチ

SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

部品番号: 562516

FESTO



データシート

特長	値
デザイン	T溝用
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-10 ... 60 °C
出力スイッチ	両極性接点
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	100 mA
接点容量 AC	3 VA
接点容量 DC	3 W
短絡保護	なし
過負荷度	供給不可
使用電圧範囲 (AC)	10 ... 30 V
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート1, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート1, 芯/線数	2
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
ケーブル長さ	1 m
配線特長	標準
Material cable sheath	PVC
取付方法	ネジで締め付け クリップイン
質量	14.8 g
Material housing	PA
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP67