


電動スライド  
EGSK-26- -  
部品番号: 562751

FESTO



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	50 ... 200 mm
サイズ	26
ボールネジ径	8 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ
参照	反射式スイッチ
ボールネジタイプ	ボールねじ
最高加速度	10 m/s <sup>2</sup>
最高速度	0.28 ... 0.83 m/s
繰返し精度	±0,003 - ±0,01 mm
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP10
周囲温度	0 ... 40 °C
固定ベアリング動定格基本荷重	1,380 N
リニアガイド動定格基本荷重	5,746 N
2次断面モーメント <sub>ly</sub>	17E+03 mm <sup>4</sup>
2次断面モーメント <sub>lz</sub>	150E+03 mm <sup>4</sup>
最高推力 <sub>Fx</sub>	116 ... 184 N
リニアガイド静的基本負荷	12,150 N
1mあたりの負荷モーメント : JH	0.0316 kgcm <sup>2</sup>
一定送り	2 ... 6 mm/U
固定ベアリング静的基本負荷	1,760 N
取付方法	雌ネジ及び位置合わせピン
Material of end caps	アルミダイカスト コーティング済み
Material of profile	ステンレス
材質	RoHS対応
Material drive cover	アルミダイカスト コーティング済み
Material slide	鋼
Material spindle nut	鋼
Material spindle	鋼