


# On-Off弁 MS9-EE-G-V24-S-VS

部品番号: 562940

FESTO

電時弁、サイレンサ付、エアの流れ方向左-->右



## データシート

特長	値
シリーズ	MS
サイズ	9
スクリーンサイズ	90 mm
構造	スプール弁
操作方法	電気
シール	ソフトシール
排気機能	絞り調整不可
手動操作	ロック式 押側
リターン方式	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
使用圧力	3.5 ... 16 bar
標準流量	18,000 l/min
標準流量 (2->3)	14,100 l/min
定格	100 %
コイル特性	24 V DC: 4.5 W
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
音圧レベル	93 dB(A)
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	任意
質量	2,300 g
エア接続ポート 3	G1
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 プラグ DIN EN 175301-803準拠 角形
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト