

# On-Off弁 MS9-EE-G-V230-VS

部品番号: 562943

FESTO



## データシート

| 特長            | 値   |
|---------------|---|
| シリーズ          | MS  |
| サイズ           | 9   |
| スクリーンサイズ      | 90 mm   |
| 構造            | スプール弁   |
| 操作方法          | 電気  |
| シール           | ソフトシール  |
| 排気機能          | 絞り調整不可  |
| 手動操作          | ロック式<br>押側  |
| リターン方式        | メカスプリング   |
| 制御方法          | パイロット式  |
| バルブ機能         | 3方弁ノーマルクローズ   |
| 使用圧力          | 3.5 ... 16 bar  |
| 標準流量          | 18,000 l/min  |
| 標準流量 ( 2->3 ) | 14,100 l/min  |
| 定格            | 100%  |
| コイル特性         | AC230V : 50Hz、切換時消費電力11.5VA、保持時消費電力9.1VA<br>AC230V : 60Hz、切換時消費電力9.5VA、保持時消費電力6.4VA |
| 作動流体          | ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油  |
| 耐酸性クラス : CRC  | 2   |
| 材質            | RoHS対応  |
| 流体温度          | -10 ... 60 °C   |
| 保護仕様          | IP65  |
| 周囲温度          | -10 ... 60 °C   |
| 取付方法          | オプション<br>アクセサリ<br>ライン設備   |
| 取付方向          | 任意  |
| 質量            | 2,100 g   |
| エア接続ポート 3     | G1  |
| 配線方式          | プラグ<br>角形<br>DIN EN 175301-803準拠<br>デザインA   |
| 材質 : スプール     | POM   |
| 材質 シール        | NBR   |
| 材質 ハウジング      | アルミダイカスト  |