


On-Off弁 MS9-EM-G-S-VS

部品番号: 562952

FESTO

手動式、サイレンサ付、流れ方向：左→右



データシート

特長	値
シリーズ	MS
サイズ	9
スクリーンサイズ	90 mm
構造	スプール弁
操作方法	手動操作
シール	ソフトシール
排気機能	絞り調整不可
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
リターン方式	ガイドへの負荷
制御方法	直動
バルブ機能	3方弁 (ダブル)
使用圧力	0 ... 20 bar
標準流量	18,000 l/min
標準流量 (2->3)	14,100 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
音圧レベル	93 dB(A)
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
取付方向	任意
質量	2,400 g
エア接続ポート 3	G1
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト