


# フィルタ MS9-LF-G-EUM

部品番号: 564106

FESTO

フィルタエレメント40μm、金属製ボウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ：左→右



## データシート

特長	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 μm
ドレン	手動回転
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	220 ml
使用圧力	0 ... 20 bar
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,000 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
Material of cover	強化PA
Material of spin disc	POM
Material of filter holder	POM
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material mounting bracket	アルミダイカスト
Material filter	PE
Material housing	アルミダイカスト
Material module connector	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM