

フィルタ MS9-LF-G-CUM

製品番号: 564108

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
最大ドレン量	220 ml
作動電圧	0 bar...20 bar
防爆周囲温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2000 g
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
材質 : カバー	強化 PA
材質 : スピンディスク	POM
フィルタサポート材質	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質 : 取付ブラケット	アルミダイキャスト
材質 : フィルタ	PE
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
材質 : ボウルシール	NBR

特徴	値
覗き窓材質	PA
材質 セパレーターディスク	POM