

フィルタレギュレータ MS9-LFR-NG-D7-EUM-AG-PSI-AS

部品番号: 564130

FESTO

最高2次側圧力: 1.2MPa、40µmエレメント、圧力計付、ロック機構付調整ノブ、金属製ポウルガド、マニュアルドレン付、エアの流れ方向: 左→右



データシート

特長	値
シリーズ	MS
ロック機構	アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	手動回転
構造	パイロット式フィルタレギュレータ
最高ドレン貯留量	220 ml
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 反流れ方向
圧力計	圧力計付
使用圧力	0.8 ... 20 bar
制御圧力範囲	0.3 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
作動流体	エア品質クラス5:7 : DIN ISO 8573-1準拠
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	5:7:- DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,400 g
取付方法	オプション アクセサリ ライン設備
材質 (カバー)	強化PA
材質 (スピンディスク)	POM
材質 (フィルタホルダ)	POM
材質	RoHS対応
材質 接続プレート	アルミダイカスト
材質 取付ブラケット	アルミダイカスト
材質 フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイカスト
材質 ダイヤフラム	NBR
材質 ポウル	鍛造アルミ合金
材質 - カップシール	NBR
材質 モニタ用窓	PA
材質 (分離ディスク)	POM
材質 (プランジャ)	鍛造アルミ合金 NBR POM