


# 分配モジュール MS9-FRM-G-VS

部品番号: 564145

FESTO

エアの流れ方向 : 左→右



## データシート

特長	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付方向	任意
構造	分配モジュール
使用圧力	0 ... 20 bar
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 125 V
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,000 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 3	G1
エア接続ポート 4	G1
Material of cover	強化PA
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material mounting bracket	アルミダイカスト
Material housing	アルミダイカスト
Material module connector	アルミダイカスト