

ストローク減少 HGRT-HR-40

部品番号: 564300

FESTO

ラジアルグリッパHGRTの開閉角度調整用



データシート

特長	値
サイズ	40
終端ストローク調整可	45 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	5 ... 60 °C
取付方法	グリッパ上のネジ取付
材質	RoHS対応
Material locknut	浸炭鋼
Material screws	鋼