

ワンタッチティーコネクタ QBTL-1/4-5/32-U

部品番号: 564714

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角



データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 0.118 " |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | L-shape, additional push-in connector, lengthwise |
| 容器サイズ | 10 |
| 構造 | 押引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | 0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| 最大締付トルク | 8.851 ft-lbf |
| 質量 | 0.55 oz |
| 取付方法 | External hexagon 9/16 |
| エア接続ポート 1 | NPT1/4雄ねじ |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 5/32" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| リリースリングの色 | グレー |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 真鍮ニッケルメッキ PBT |
| Material of threaded seal | PTFE |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |