

ブランキングプラグ

QBC-3/8H-U

部品番号: 564788

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---|-------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | Blanking plug |
| 容器サイズ | 10 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | 0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| 質量 | 0.071 oz |
| エア接続ポート 1 | Push-in sleeve diameter 3/8" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| 材質 | RoHS対応 |