


水分離器

MS6-LWS-1/4-U-V

部品番号: 564868

FESTO

ドレンはオートドレンより排出



データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
ドレン	全自動
構造	分離式
最高ドレン貯留量	38 ml
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
液体分離度	99 %
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	2,400 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:7:4]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	820 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金
Material screen	PA