


水分離器 MS6-LWS-1/2-U-V

部品番号: 564870

FESTO

ドレンはオートドレンより排出



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|----------------------------------------|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| ドレン | 全自動 |
| 構造 | 分離式 |
| 最高ドレン貯留量 | 38 ml |
| ボウルガード | メタルボウルとして内蔵 |
| 液体分離度 | 99 % |
| 使用圧力 | 2 ... 12 bar |
| 標準流量 | 3,800 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [7:7:4]準拠の圧縮エア |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 820 g |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ オプション |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| エア接続ポート 2 | G1/2 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | アルミダイカスト |
| Material bowl | 鍛造アルミ合金 |
| Material screen | PA |