


プラグ NECU-S-M12G3-HX-Q7

製品番号: 564946

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-101 EN 61984
認証	c UL us - 認定 (OL)
接続頻度	3
製品質量	32.8 g
電気接続	3ピン Aコード M72x1 ストレートプラグ/圧接端子
作動電圧範囲 DC	0 V...48 V
使用電圧範囲 AC	0 V...48 V
40°Cでの通電容量	6 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
許容ケーブル径	4.7 mm...6 mm
単線径	0.1 mm
ワイヤ径	1.6 mm...2 mm
断面積	0.34 000013...0.75 000013
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-25 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質ハウジング	PA 亜鉛加圧鋳造 ニッケルめっき
ねじ式ロック材質	亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき 亜鉛加圧鋳造, ニッケルめっき
材質シール	FPM PUR
プラグ接点材質	金めっき
許容絶縁カバー	PVC