


プラグ
NECU-L3G8-C2
部品番号: 565710

FESTO



データシート

特長	値
接続頻度	100
取付方向	任意
質量	56 g
配線方式	8ピン ネジ端子 ストレート形プラグ
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	12 A
サージの強さ	4 kV
ターミナル断面図	0.2 ... 2.5 mm ²
周囲温度	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material electrical contact	銅合金 亜鉛メッキ