

# マニホールドクリップ VABM-L1-10AS-M5-12

部品番号: 566531

FESTO



## データシート

| 特長                     | 値                                     |
|------------------------|---------------------------------------|
| スクリーンサイズ               | 10.5 mm                               |
| バルブ位置                  | 16                                    |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa                       |
| 使用圧力                   | -0.9 ... 10 bar                       |
| 認証                     | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| 耐酸性クラス : CRC           | 2 - 腐食ストレスほぼなし                        |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 最大締め付けトルク DINレール取付     | 1.5 Nm                                |
| バルブ取付時の最高締め付けトルク       | 0.45 Nm                               |
| 最大締め付けトルク 壁取付          | 3 Nm                                  |
| 質量                     | 106 g                                 |
| エア接続ポート 1              | M5                                    |
| エア接続ポート 3              | M5                                    |
| エア接続ポート 5              | M5                                    |
| 材質                     | RoHS対応                                |
| Material manifold      | 鍛造アルミ合金                               |