


空気圧マルチプレート CPV10-VI-P6-1/8-C

製品番号: 566711

FESTO



データシート

特徴	値
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc(IEC-EX) EPL Gb(GB) EPL Gb(IEC-EX) EPL Gc(IEC-EX)
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 1(IEC-EX) ゾーン 1(UKEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン2(IEC-EX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 21(IEC-EX) ゾーン 21(UKEX) ゾーン 22(ATEX) ゾーン 22(IEC-EX)
証明書発行機関	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex eb IIC Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex tb IIIC Db
防爆周囲温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	440 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 : プレート	鍛造アルミ合金