

配線ユニット VAVE-L1-1VL1-LP

製品番号: 566722

FESTO



データシート

特徴	値
極性保護	双極性
追加機能	火花吹消機能
信号ステータス表示	LED
定格動作電圧 DC	12 V 24 V
サージ電圧耐性	0.8 kV
汚染度	3
拡張周囲温度	-5 ~ 60°C
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP40
周囲温度	-5 °C...50 °C
取付位置	任意
製品質量	4.6 g
断面積	0.14 000013
電気接続	プラグインリード
ケーブル長	0.5 m
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ
保護アース端子	なし
取付方法	クリップ
ハウジングのカラー	黒
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	PA