

# プラスチックチューブ PUN-H-3/16-SI-150-CB

部品番号: 567939

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。

この製品はFesto USA向けの製品です。



## データシート

特長	値
外径 インチサイズ	3/16
流量を損なわない曲げ半径	0.069 Fuß
最小曲半径	0.025 Fuß
使用圧力における温度範囲	-14.4 ... 145 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
食品の安全	製造者宣言準拠
周囲温度	-31 ... 145 °F
長さXm時の質量	0.13 oz/ft
色	シルバー
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応 銅、PTFEフリー
材質 チューブ	TPE-U(PU)