

# プラスチックチューブ PUN-H-1/2-BL-150-CB

部品番号: 567951

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。



## データシート

| 特長                             | 値  |
|--------------------------------|--|
| 外径 インチサイズ                      | 1/2  |
| 流量を損なわない曲げ半径                   | 0.204 ft   |
| 最小曲半径                          | 0.075 ft   |
| アプリケーションノート                    | TPE-U Ether basiert  |
| Tubing characteristics         | Suitable for energy chains   |
| 使用圧力における温度範囲                   | -14.4 ... 145 Psi  |
| 使用圧力に注意                        | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| 作動流体                           | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア<br>Water (liquid, free of ice)   |
| 材料の耐火テスト                       | UL94 HB  |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a  |
| クリーンルームクラス                     | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 食品安全                           | 補足の材質情報を参照   |
| 周囲温度                           | -31 ... 145 °F   |
| 長さXm時の質量                       | 0.88 oz/ft   |
| 接続ポート径                         | 適用チューブ外径1/2インチ   |
| 色                              | 青  |
| ショア硬度                          | D 52 +/-3  |
| 材質                             | RoHS対応   |
| Material tubing                | TPE-U(PU)  |