

プラスチックチューブ PUN-H-3/8-GE-150-CB

部品番号: 567974

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------------|--|
| 外径 インチサイズ | 3/8 |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 0.171 ft |
| 最小曲半径 | 0.081 ft |
| アプリケーションノート | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| 使用圧力における温度範囲 | -14.4 ... 145 Psi |
| 使用圧力に注意 | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) |
| 材料の耐火テスト | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| クリーンルームクラス | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -31 ... 145 °F |
| 長さXm時の質量 | 0.48 oz/ft |
| 接続ポート径 | 適用チューブ外径3/8インチ |
| 色 | 黄色 |
| ショア硬度 | D 52 +/-3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |