

# プラスチックチューブ PUN-H-5/32-GN-150-CB

部品番号: 567978

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。

この製品はFesto USA向けの製品です。



## データシート

特長	値
外径 インチサイズ	5/32
流量を損なわない曲げ半径	0.052 Fuß
最小曲半径	0.02 Fuß
使用圧力における温度範囲	-14.4 ... 145 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
食品の安全	製造者宣言準拠
周囲温度	-31 ... 145 °F
長さXm時の質量	0.09 oz/ft
色	緑
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応 銅、PTFEフリー
材質 チューブ	TPE-U(PU)