

プラスチックチューブ PUN-H-1/2-BR-150-CB

部品番号: 567999

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|---|
| 外径 インチサイズ | 1/2 |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 0.204 ft |
| 最小曲半径 | 0.075 ft |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with high cycle rates |
| Tubing test conditions | Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021 |
| 使用圧力における温度範囲 | -14.4 ... 145 Psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照 |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -31 ... 145 °F |
| 長さXm時の質量 | 0.88 oz/ft |
| 接続ポート径 | 適用チューブ外径1/2インチ |
| 色 | 茶色 |
| ショア硬度 | D 52 +/-3 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー RoHS対応 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |