


# プラスチックチューブ PUN-H-5/16-BL-1000-HA

部品番号: 568022

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。



## データシート

特長	値
外径 インチサイズ	5/16
流量を損なわない曲げ半径	0.121 ft
最小曲半径	0.065 ft
アプリケーションノート	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
使用圧力における温度範囲	-14.4 ... 145 Psi
使用圧力に注意	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
材料の耐火テスト	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-31 ... 145 °F
長さXm時の質量	0.31 oz/ft
接続ポート径	For push-in connector outside diameter 5/16"
色	青
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-U(PU)